



TUB-RING®



FIXATION DE TUBES MULTICOUCHES



Simple et rapide !



- ▶ Fermeture robuste, ne s'ouvre pas facilement (sécurité)
- ▶ Réouverture possible avec un tournevis
- ▶ 100 % nylon - polyamide 6

FERMETURE ROBUSTE



« CLIC »

Vissez, cliquez, c'est fixé !



Bonne distance du mur pour le passage de l'isolant



Utilisation de la pince à sertir sans démontage du tube

BOÎTE

TUB-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
SIMPLE	15 - 16	A315110	Boîte de 100	16 boîtes
	20	A315120	Boîte de 100	12 boîtes
	25 - 26	A315130	Boîte de 50	16 boîtes
	32	A315140	Boîte de 30	16 boîtes
DOUBLE	15 - 16	A315220	Boîte de 50	16 boîtes
	20	A315230	Boîte de 50	12 boîtes
	25 - 26	A315240	Boîte de 40	12 boîtes

*SACHET

TUB-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
SIMPLE	15 - 16	A854110	Sachet de 10	10 sachets
	20	A854120	Sachet de 10	10 sachets
	25 - 26	A854130	Sachet de 10	10 sachets
	32	A854140	Sachet de 5	10 sachets
DOUBLE	15 - 16	A854210	Sachet de 10	5 sachets
	20	A854220	Sachet de 10	5 sachets
	25 - 26	A854230	Sachet de 10	5 sachets

* Visserie fournie dans les sachets :